

## KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Версия     | Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь |
| Заказ №    | <a href="#">0400100000</a>            |
| Тип        | KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5               |
| GTIN (EAN) | 4008190068196                         |
| Кол.       | 500 Штука                             |

**KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 3.8 mm | Глубина (дюймов)  | 0.1496 inch |
| Высота      | 11 mm  | Высота (в дюймах) | 0.4331 inch |
| Ширина      | 4.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1772 inch |
| Масса нетто | 0.1 g  |                   |             |

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

|  |              |                       |                         |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          | Вид монтажа           | привинченный            |

**Общие сведения**

|                       |                         |             |        |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Поверхность | прочее |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|

**Параметры системы**

Исполнение для токопроводов

**Размеры**

Резьба метрическая, наружная, размер 2.50 mm

**Характеристики материала**

|                   |            |             |        |
|-------------------|------------|-------------|--------|
| Основной материал | Сталь      | Поверхность | прочее |
| Цветовой код      | серебряный |             |        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |