

**KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
Заказ №	<a href="#">0400100000</a>
Тип	KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190068196
Кол.	500 Штука

## KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	3.8 mm	Глубина (дюймов)	0.1496 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Ширина	4.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1772 inch
Масса нетто	0.1 g		

## Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	прочее
-----------------------	-------------------------	-------------	--------

## Параметры системы

Исполнение	для токопроводов
------------	------------------

## Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 2.50 mm

## Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серебряный		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		