Справочный листок технических дан-

IS 6 DIN 6911



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Отвертка для винтов с шестигранной головкой, с Тобразной ручкой из высококачественной пластмассы

- Поверхность никелирована
- Из закаленной хромованадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Подходит для винтов согласно DIN 6912

Основные данные для заказа

	·
Версия	Отвертка, Штифтовой ключ
Заказ №	<u>0407900000</u>
Тип	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Не затронуто

Lead 7439-92-1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

_				
Раз	мер	ыи	мас	СЫ

<u>Ширина</u> Масса нетто	110 mm 52.8 g	Ширина (в дюймах)	4.3307 inch		
Экологическое соответствие изделия					

Технические данные

REACH SVHC

Состояние соответствия RoHS

Описание артикула	Отвертка с поперечной рукояткой и цапфой для винтов с шестигранной головкой, размер 6	Исполнение	Т-образная рукоятка

Инструменты для затяжки

Форма	Штифт	Размер	6
Длина лезвия	80 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		