

Справочный листок технических данных

IS 6 DIN 6911

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов с шестигранной головкой, с Т-образной ручкой из высококачественной пластмассы

- Поверхность никелирована
- Из закаленной хромованадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Подходит для винтов согласно DIN 6912

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Штифтовой ключ
Заказ №	0407900000
Тип	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	110 mm	Ширина (в дюймах)	4.3307 inch
Масса нетто	52.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с поперечной рукойткой и цапфой для винтов с шестигранной головкой, размер 6	Исполнение	T-образная рукоятка
-------------------	--	------------	---------------------

Инструменты для затяжки

Форма	Штифт	Размер	6
Длина лезвия	80 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		