

Изображение изделия

В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 20
Заказ №	0430500000
Тип	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	0.9 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	0.25 A
------------------------	-------	-----------------	--------

Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		