SSCH 10X3X1000 ST/ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина: 3 mm, Сталь
Заказ №	<u>0438000000</u>
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
Кол.	25 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Технические данные

DOLLO			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
-			
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	220 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		'
0 0 0			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искли		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	0	
Дополнительные техничес	кие данные		
Указание по установке	Непосредственный		
	монтаж		
Общие сведения			
		_	_
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	оцинкованный
Характеристики материал	a		,
Основной материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серебряный	Поворжность	одинкованный
Классификации			1
		ETINA 7.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	<u></u>
	EC002848 EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединения шины









Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

ОСНОВН	ые данные для зака	3a
Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	0316500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	0459500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Версия
Заказ №	1261300000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	0266500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	0316600000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	0322180000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	0322160000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	0322110000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	0475380000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	0475360000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 ST	



SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

_		
Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	1824560000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	0475310000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	0525980000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	0525960000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	0525910000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	0502880000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	0502860000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	<u>0502810000</u>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332563	Commo (Googenionia Goophon Minim)
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	0502680000	
GTIN (EAN)	4008190004385	клемма (Соединение сборной шины)
Кол.	20 ST	P
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	0502660000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	0502610000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 ST	

SSCH 10X3X1000 ST/ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	BB-CV AITB 3X10 BL	Версия
Заказ №	2918930000	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Кол.	10 ST	
Тип	BB-CV AITB 3X10 OR	Версия
Тип Заказ №	BB-CV AITB 3X10 OR 2911380000	Версия Кожух (клемма), Материал Wemid

Соединения шины









Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

Тип	ZF 4 S	Версия
Заказ №	<u>1814680000</u>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S BL	Версия
Заказ №	<u>1814660000</u>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S GN	Версия
Заказ №	<u>1814670000</u>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Кол.	50 ST	

Статус каталога / Изображения