

Изображение изделия

В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G-предохранитель 5 x 20
Заказ №	0439000000
Тип	G 20/0.63A/F
GTIN (EAN)	4008 19013 1210
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	1.1 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	0.63 A
------------------------	-------	-----------------	--------

Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		