

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------------|--|
| Версия | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 10 mm ² , 57 A, 800 V, Количество соединений: 2 |
| Заказ № | 0443720000 |
| Тип | SAK 10/35 KRG |
| GTIN (EAN) | 4008190183899 |
| Кол. | 100 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Доступно до | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| Альтернативный продукт | WDU 10 |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 51.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.0276 inch |
| Высота | 45 mm | Высота (в дюймах) | 1.7716 inch |
| Ширина | 10 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Масса нетто | 22.1 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|--------|---------------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 6 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
| Ток, разм. C (CSA) | 65 A | Сертификат № (CSA) | 154685-1501714 |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 14 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 6 AWG | Ток, разм. C | 60 A |
| Напряжение, класс C (UR) | 600 V | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 14 AWG |
| Сертификат № (UR) | E60693 | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 14 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 6 AWG | | |

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|----------|
| Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb | Маркировка взрывозащиты Ex | II 2 G D |
| | | 2014/34/EU | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|--------|-----------------------------|-----------------|
| Открытые страницы | справа | Количество одинаковых клемм | 1 |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | зафиксированный |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 6 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 14 |
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| Исполнение | Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | Функция N | Нет |
| Функция PE | Нет | Функция PEN | Нет |

Расчетные данные

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение | 10 mm ² | Номинальное напряжение | 800 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 800 V | Номинальный ток | 57 A |
| Ток при макс. проводнике | 76 A | Нормы | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0.56 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1.82 W | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Основной материал | KrG | Цветовой код | Умеренно желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0, 5VA | | |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 6 |
| Направление соединения | боковая | Момент затяжки, макс. | 2.4 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 2 Nm | Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Вид соединения | Винтовое соединение | Количество соединений | 2 |
| Диапазон зажима, макс. | 16 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 1.5 mm ² |
| Зажимной винт | M 4 | Размер лезвия | 1,0 x 5,5 мм |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 14 | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 10 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 1.5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 10 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 1.5 mm ² | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 16 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 1.5 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 16 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1.5 mm ² | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 6 mm ² |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0.75 mm ² | Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 4 |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение соединения проводов,
твердое ядро, макс.

10 mm²

Сечение соединения проводов,
твердое ядро, мин.

1.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0

EC000897

ETIM 9.0

EC000897

ETIM 10.0

EC000897

ECLASS 14.0

27-25-01-01

ECLASS 15.0

27-25-01-01

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | Q 2 SAK10 | Версия |
| Заказ № | 0457100000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 16.9 |
| GTIN (EAN) | 4008190103545 | |
| Кол. | 50 ST | mm |
| Тип | Q 3 SAK10 | Версия |
| Заказ № | 0457200000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 26.8 |
| GTIN (EAN) | 4008190135379 | |
| Кол. | 50 ST | mm |
| Тип | Q 4 SAK10 | Версия |
| Заказ № | 0457300000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 36.7 |
| GTIN (EAN) | 4008190129750 | |
| Кол. | 50 ST | mm |
| Тип | Q 10 SAK10 | Версия |
| Заказ № | 0457400000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190016166 | |
| Кол. | 20 ST | 96.1 mm |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AP SAK4-10 | Версия |
| Заказ № | 0117960000 | Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| GTIN (EAN) | 4008190081485 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AP SAK4-10 BL | Версия |
| Заказ № | 0117980000 | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| GTIN (EAN) | 4008190171087 | |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TW 4 SAK4-10 | Версия |
| Заказ № | 0130160000 | Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 50 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190096335 | Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW 4 SAK4-10 BL | Версия |
| Заказ № | 0130180000 | Разделительная перегородка (клемма), синий, Высота: 50 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190114138 | Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TSCH 1 | Версия |
| Заказ № | 0319160000 | Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при |
| GTIN (EAN) | 4008190097219 | длительном использовании, макс.: 100 °C |
| Кол. | 100 ST | |

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | PS 4 F.STB 4 | Версия |
| Заказ № | 0299600000 | Тестовый адаптер (клемма), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| Кол. | 20 ST | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | BFSC M3X22 PA/RT | Версия |
| Заказ № | 0128900000 | Монтажный винт (клемма), 3.00 мм, Полиамид 66, Глубина: 4.8 |
| GTIN (EAN) | 4008190084158 | мм, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | BFSC M3X25 | Версия |
| Заказ № | 0292500000 | Монтажный винт (клемма), 3.00 мм, Сталь, Глубина: 4.8 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 | Ширина: 4.8 mm, Высота: 25 mm |
| Кол. | 100 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки




Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VL 2 SAK6/10/SAKB | Версия |
| Заказ № | 0135900000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190036409 | мм |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | VH 19/5/3.4 | Версия |
| Заказ № | 0285100000 | Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 5 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190189297 | Высота: 5 мм, Глубина: 17.5, Количество полюсов: 1, Cu Zn |
| Кол. | 50 ST | |

Предупредительная крышка



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AD 4 SAK10 | Версия |
| Заказ № | 0178600000 | Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 39.6 мм, Ширина: 25 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190068288 | Глубина: 1 мм, НВ |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый | |
| Кол. | 1000 ST | | |

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | EW 35 | Версия | |
| Заказ № | 0383560000 | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 8.5 mm, 100 °C | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | EWK 1 | Версия | |
| Заказ № | 0206160000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | 9 mm, 100 °C | |
| Кол. | 50 ST | | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP SAK4-10 DB | Версия |
| Заказ № | 0105100000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 40 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190394875 | Ширина: 1.5 мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AP SAK4-10 RT | Версия |
| Заказ № | 0117900000 | Концевая пластина для клемм, красный, Высота: 40 мм, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190125059 | 1.5 мм, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AP SAK4-10 I | Версия |
| Заказ № | 0117910000 | Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 40 мм, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190183707 | 1.5 мм, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AP SAK4-10 KRG | Версия |
| Заказ № | 0117920000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 40 |
| GTIN (EAN) | 4008190135904 | мм, Ширина: 1.5 мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AP SAK4-10 KRG/BL | Версия |
| Заказ № | 0117970000 | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 40 мм, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190049607 | мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW SAK4-10 KRG | Версия |
| Заказ № | 0130120000 | Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, желтый, |
| GTIN (EAN) | 4008190139117 | Высота: 50 мм, Ширина: 2.25 мм, V-0, KrG |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW SAK4-10 KRG/BL | Версия |
| Заказ № | 0130170000 | Разделительная перегородка (клемма), синий, Высота: 50 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190063757 | Ширина: 2.25 мм, V-0, KrG |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 | Версия |
| Заказ № | 0197100000 | Разделительная перегородка (клемма), коричневый, Темно- |
| GTIN (EAN) | 4008190146627 | бежевый, Высота: 40 мм, Ширина: 0.5 мм, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TSCH 2 | Версия |
| Заказ № | 0353660000 | Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при |
| GTIN (EAN) | 4008190128432 | длительном использовании, макс.: 100 °C |
| Кол. | 100 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TSCH 3 SAKD2.5 N | Версия |
| Заказ № | 0366860000 | Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при |
| GTIN (EAN) | 4008190010928 | длительном использовании, макс.: 100 °C |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | TSCH 4 AKZ4 | Версия |
| Заказ № | 0363360000 | Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при |
| GTIN (EAN) | 4008190136680 | длительном использовании, макс.: 100 °C |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | TSCH 6 DK1 S4 | Версия |
| Заказ № | 0190260000 | Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при |
| GTIN (EAN) | 4008190051075 | длительном использовании, макс.: 100 °C |
| Кол. | 100 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609810000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 2 SAKB10 | Версия |
| Заказ № | 0114100000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190056605 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина: 17 |
| Кол. | 100 ST | mm |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 10 SAKB10 | Версия |
| Заказ № | 0338400000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190139452 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 97 |
| Кол. | 20 ST | mm |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AP SAKB/C/T KRG | Версия |
| Заказ № | 0146720000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 65 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да |
| GTIN (EAN) | 4008190027995 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW SAKB/C/T | Версия |
| Заказ № | 0242920000 | Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 75 mm, Ширина: 3 mm, V-2, KrG |
| GTIN (EAN) | 4008190069933 | |
| Кол. | 20 ST | |

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SS M4 D 128-A 4 | Версия |
| Заказ № | 0136400000 | Предохранительная шайба, Медь |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | BFSC M4X9T | Версия |
| Заказ № | 0103300000 | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190023348 | |
| Кол. | 100 ST | |

SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SCHT 7 | Версия |
| Заказ № | 0517960000 | SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 2 SAKH10 | Версия |
| Заказ № | 0131400000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190114237 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 50 ST | 16.9 mm |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 3 SAKH10 | Версия |
| Заказ № | 0131500000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190056490 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 50 ST | 26.8 mm |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 10 SAKH10 | Версия |
| Заказ № | 0338700000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190039424 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 20 ST | 96.1 mm |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки




Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | VH 12/4.9/3.3 | Версия | |
| Заказ № | 0249000000 | Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 4.9 мм, | |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | Высота: 4.9 мм, Глубина: 12 мм, Количество полюсов: 1, Медь | |
| Кол. | 100 ST | | |

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип | KISC M3X20 SAK10 CU5 | Версия | |
| Заказ № | 0377100000 | SAK-серия, Крепежный винт, Медь | |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | QL 2 SAKA10 | Версия | |
| Заказ № | 0135500000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190099404 | | |
| Кол. | 50 ST | 19.9 mm | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 3 SAKA10 | Версия |
| Заказ № | 0135600000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190032081 | полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 50 ST | 31.8 mm |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 4 SAKA10 | Версия |
| Заказ № | 0135700000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190118822 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 50 ST | 43.7 mm |
| Тип | QL 10 SAKA10 | Версия |
| Заказ № | 0338500000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190063313 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 20 ST | 115.1 mm |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP SAKA KRG | Версия |
| Заказ № | 0134220000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 82 |
| GTIN (EAN) | 4008190167943 | мм, Ширина: 3 mm, V-0, KRG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| Тип | STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 | Версия | |
| Заказ № | 0135200000 | SAK-серия, Гнездо | |
| GTIN (EAN) | 4008190172862 | | |
| Кол. | 50 ST | | |

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | BFSC M4X30 | Версия | |
| Заказ № | 0267100000 | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190187897 | Ширина: 7 mm, Высота: 30 mm | |
| Кол. | 50 ST | | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | VL 2 SAK16/SAKA | Версия | |
| Заказ № | 0135800000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 A, Количество | |
| GTIN (EAN) | 4008190132088 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина: 8 | |
| Кол. | 50 ST | mm | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | PS 2.3 RT | Версия | |
| Заказ № | 0180400000 | Тестовый адаптер (клемма), 230 V, 20 mA | |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | | |
| Кол. | 20 ST | | |

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | BFSC M4X20 | Версия | |
| Заказ № | 0362800000 | Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190114053 | Ширина: 7 mm, Высота: 20 mm | |
| Кол. | 100 ST | | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | VH 13.6/6.3/4.3 | Версия | |
| Заказ № | 0299700000 | Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 7 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190018313 | Высота: 7 mm, Глубина: 13.6 mm, Количество полюсов: 1, Cu Zn | |
| Кол. | 50 ST | | |

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6.5 MC SDR | Версия | |
| Заказ № | 1609850000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 | |
| GTIN (EAN) | 4008190456610 | Weidmueller, по желанию клиента | |
| Кол. | 180 ST | | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6.5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609840000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 900 ST | |

Размыкающие вставки




В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 2 RSF1+2 | Версия |
| Заказ № | 0267400000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190139988 | |
| Кол. | 50 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 3 RSF1+2 | Версия |
| Заказ № | 0267500000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 29 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190116835 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | QL 4 RSF1+2 | Версия |
| Заказ № | 0267600000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 41 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 40 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190174859 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | QL 10 RSF1+2 | Версия |
| Заказ № | 0341700000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 20 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 106 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190003173 | |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP RSF1 KRG | Версия |
| Заказ № | 0270420000 | Концевая пластина для клемм, Умеренно желтый, Высота: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190099107 | Ширина: 3 mm, V-0, KRG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TW AST1/PA HP/DBR/0.5 | Версия |
| Заказ № | 0474700000 | Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4008190078508 | 65 mm, Ширина: 0.5 mm, V-2 |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW DK4 HP/DBR/2 | Версия |
| Заказ № | 3833500000 | Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4008190009052 | 65 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | STB 18/RSF1 | Версия |
| Заказ № | 0286500000 | Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190515591 | |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемишки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемишку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемишек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | SS M3 D 128-A 3 | Версия | |
| Заказ № | 0164400000 | Предохранительная шайба, Медь | |
| GTIN (EAN) | 4008190035914 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | VH 17.5/5/3.4 | Версия | |
| Заказ № | 0285200000 | Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 5 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190054717 | Высота: 5 mm, Глубина: 17.5 mm, Количество полюсов: 1, Медь | |
| Кол. | 50 ST | | |

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | ADP 2/HP2 1M | Версия | |
| Заказ № | 0485300000 | SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190051716 | | |
| Кол. | 20 M | | |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 2 SAKS2 | Версия |
| Заказ № | 0207800000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190144364 | полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 20 ST | 40.6 mm |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 4 SAKS2 | Версия |
| Заказ № | 0208000000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190069100 | полюсов: 4, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 20 ST | 95.8 mm |
| Тип | QL 10 SAKS2 | Версия |
| Заказ № | 0338900000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190105723 | полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| Кол. | 20 ST | 261.4 mm |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP SAK35/TW SAK16 | Версия |
| Заказ № | 0303660000 | Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 58 mm, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190110765 | 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | AP SAK35/TW SAK16 BL | Версия |
| Заказ № | 0303680000 | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 58 mm, Ширина: 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190025199 | mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да |
| Кол. | 10 ST | |

SAK 10/35 KRГ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TW SAK16 KRГ | Версия |
| Заказ № | 0281120000 | Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, желтый, |
| GTIN (EAN) | 4008190072360 | Высота: 60 mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | TW SAKS2 HP/DBR/2 | Версия |
| Заказ № | 0607000000 | Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4008190002732 | 80 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | WTW EN | Версия |
| Заказ № | 1058800000 | Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: 86 |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | mm, Ширина: 3 mm, V-0, Материал Wemid |
| Кол. | 20 ST | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 1.0X5.5X150 | Версия |
| Заказ № | 9008350000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | |
| Кол. | 1 ST | |

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | E 16/10A RT TNDZ | Версия |
| Заказ № | 0208500000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190067120 | |
| Кол. | 25 ST | |
| Тип | E 16/16A GR TNDZ | Версия |
| Заказ № | 0208600000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190015121 | |
| Кол. | 25 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | E 16/20A BL TNDZ | Версия |
| Заказ № | 0208700000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190044886 | |
| Кол. | 25 ST | |
| Тип | E 16/25A GE TNDZ | Версия |
| Заказ № | 0208800000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190037314 | |
| Кол. | 25 ST | |

Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Тип | SK E14 SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0339410000 | Колпачок крышки винта (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190032104 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | SK E16/SAKS2 | Версия |
| Заказ № | 0284110000 | Колпачок крышки винта (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190006204 | |
| Кол. | 25 ST | |
| Тип | SK E18 SAKS5 | Версия |
| Заказ № | 0359310000 | Колпачок крышки винта (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190002121 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | SK G20/SAKS1 | Версия |
| Заказ № | 0282100000 | Колпачок крышки винта (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190004606 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | SK SAKS1/G25 | Версия |
| Заказ № | 0282000000 | Колпачок крышки винта (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190078492 | |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 2 SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0328000000 | Переключатель (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 34 |
| GTIN (EAN) | 4008190071165 | мм |
| Кол. | 20 ST | |

Переключатели



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через переключатель. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы переключателей для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 3 SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0328100000 | Переключатель (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 58 |
| GTIN (EAN) | 4008190097639 | мм |
| Кол. | 20 ST | |

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 10 SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0339000000 | Переключатель (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина: 226 |
| GTIN (EAN) | 4008190025335 | мм |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | E 14/2A RS | Версия |
| Заказ № | 0137400000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190069094 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | E 14/4A BR | Версия |
| Заказ № | 0137500000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190142629 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | E 14/6A GN | Версия |
| Заказ № | 0328300000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190002190 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | E 14/10A RT | Версия |
| Заказ № | 0328400000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190000288 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | E 14/16A GR | Версия |
| Заказ № | 0328500000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| GTIN (EAN) | 4008190152161 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | P 14/2 D01 RS SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0138000000 | Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190114664 | Глубина: 10.5 мм, Алюминий, розовый |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | P 14/6 D01 GN SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0328600000 | Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190004248 | Глубина: 10.5 мм, Алюминий, зеленый |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | P 14/10 D01 RT SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0328700000 | Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190010294 | Глубина: 10.5 мм, Алюминий, красный |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | P 14/4 D01 BR SAKS4 | Версия |
| Заказ № | 0138100000 | Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190077365 | Глубина: 10.5 мм, Алюминий, коричневый |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | QL 2 SAKS1 | Версия |
| Заказ № | 0191400000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190123130 | 18.9 mm |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | QL 3 SAKS1 | Версия |
| Заказ № | 0191500000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190036881 | 31.9 mm |
| Кол. | 50 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | QL 4 SAKS1 | Версия |
| Заказ № | 0191600000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190105518 | 44.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | QL 10 SAKS1 | Версия |
| Заказ № | 0338800000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190127039 | 122.1 mm |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины




Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP SAKS1+3 KRG | Версия |
| Заказ № | 0191320000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 54 |
| GTIN (EAN) | 4008190031688 | мм, Ширина: 3 мм, V-0, KRG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP SAKS1+3 KRG/DB | Версия |
| Заказ № | 0191300000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190099763 | Ширина: 3 мм, V-0, KRG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | EWK 1 ALT | Версия |
| Заказ № | 0495160000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-2, Полиамид 66, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | EWK 2 | Версия |
| Заказ № | 0199360000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | 15 мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WEW 32/1 | Версия |
| Заказ № | 1067600000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, |
| GTIN (EAN) | 4008190099657 | Ширина: 12 мм, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | G 25/0.25A/M GE | Версия |
| Заказ № | 0546900000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190097370 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/0.50A/M WS | Версия |
| Заказ № | 0510300000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190018368 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/0.80A/M GR | Версия |
| Заказ № | 0646400000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190060794 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/1.00A/M RT | Версия |
| Заказ № | 0265800000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190141660 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/2.00A/F BL | Версия |
| Заказ № | 0192700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190176402 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/4.00A/F BR | Версия |
| Заказ № | 0192800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190115319 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/6.30A/F GN | Версия |
| Заказ № | 0192900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190135461 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/10.0A/M RT | Версия |
| Заказ № | 0193100000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190023799 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.10A/F | Версия |
| Заказ № | 0430300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.20A/F | Версия |
| Заказ № | 0430400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | G 20/0.25A/F | Версия |
| Заказ № | 0430500000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0430600000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.63A/F | Версия |
| Заказ № | 0439000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/1.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/1.60A/F | Версия |
| Заказ № | 0430800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/2.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/2.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0431000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/3.15A/F | Версия |
| Заказ № | 0431100000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/4.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431200000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/5.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/6.30A/F | Версия |
| Заказ № | 0431400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Тип | KISC M3X6 SAKS1 | Версия | |
| Заказ № | 0346200000 | Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь | |
| GTIN (EAN) | 4008190175658 | | |
| Кол. | 100 ST | | |


Опора монтажной рейки



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SH 2 | Версия | |
| Заказ № | 0494920000 | Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0, KRG, привинченный | |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | VL 2 SAK6N/SAKT | Версия | |
| Заказ № | 0194700000 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 7 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190148027 | | |
| Кол. | 50 ST | | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HP NT6/10 BL | Версия |
| Заказ № | 0352880000 | Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 40 |
| GTIN (EAN) | 4008190135126 | мм, Ширина: 2 мм, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ESCH 1 M | Версия |
| Заказ № | 0280300000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 мм, Глубина: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | мм, Сталь |
| Кол. | 10 M | |
| Тип | NSCH 1M | Версия |
| Заказ № | 0280200000 | Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | Глубина: 2 мм, Медь |
| Кол. | 10 M | |
| Тип | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0571300000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | 6 мм, Медь |
| Кол. | 1 M | |
| Тип | SSCH 7.3X1.2X1000 | Версия |
| Заказ № | 1071200000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | 1.2 мм, Медь |
| Кол. | 1 M | |
| Тип | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0348900000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | 3 мм, Медь |
| Кол. | 25 M | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Версия |
| Заказ № | 0259800000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | 3 мм, Латунь |
| Кол. | 1 M | |
| Тип | SSCH 15X6X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0357400000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | 6 мм, Медь |
| Кол. | 1 M | |

Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | PS 2.0 OR | Версия |
| Заказ № | 0293800000 | Тестовый адаптер (клемма), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190042356 | |
| Кол. | 20 ST | |

Соединения шины



Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | ZB 4 | Версия |
| Заказ № | 0316500000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190061999 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4K BL | Версия |
| Заказ № | 0475380000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190010942 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4K GE/GN | Версия |
| Заказ № | 0475360000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190188047 | |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | ZB 4K GG HENSEL | Версия |
| Заказ № | 1824560000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4032248330973 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4K SW | Версия |
| Заказ № | 0475310000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190008406 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4G BL | Версия |
| Заказ № | 0322180000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190050504 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4G GN/GE | Версия |
| Заказ № | 0322160000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190014278 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4G SW | Версия |
| Заказ № | 0322110000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190189310 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4/6 | Версия |
| Заказ № | 0556700000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190188412 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4/6K BL | Версия |
| Заказ № | 0565480000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190086831 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 4/6K GE/GN | Версия |
| Заказ № | 0565460000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190032609 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 16K BL | Версия |
| Заказ № | 0502880000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190014186 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 16K GE/GN | Версия |
| Заказ № | 0502860000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190188795 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 16K SW | Версия |
| Заказ № | 0502810000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190332563 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 16 ZKSC | Версия |
| Заказ № | 0316600000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190145989 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZB 35/M6X16 | Версия |
| Заказ № | 0266500000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190102814 | |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | ZB 35K BL M6X16 | Версия |
| Заказ № | 0502680000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190004385 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZB 35K GE/GN M6X16 | Версия |
| Заказ № | 0502660000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190052294 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZB 35K SW M6X16 | Версия |
| Заказ № | 0502610000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190332587 | |
| Кол. | 20 ST | |

Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 2.3/4 | Версия |
| Заказ № | 0249600000 | Штекер (клемма), Втычное соединение, 4 mm ² , Количество соединений: 1, Количество полюсов: 4, Ширина: 6.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190022785 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Версия |
| Заказ № | 1276300000 | Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm ² , Количество соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| Кол. | 20 ST | |

Соединения шины



Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | ZBE 6 | Версия |
| Заказ № | 0459500000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190032692 | |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Тип | ZBE 6K BL | Версия |
| Заказ № | 0525980000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190060886 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZBE 6K GE/GN | Версия |
| Заказ № | 0525960000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190145026 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZBE 6K SW | Версия |
| Заказ № | 0525910000 | клемма (Соединение сборной шины) |
| GTIN (EAN) | 4008190977054 | |
| Кол. | 50 ST | |

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | IK 4 BL ZB4 | Версия |
| Заказ № | 0475480000 | Крышка клеммы, серебряный, Высота: 19 mm, Ширина: 6 mm, Глубина: 14.5 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190145668 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | IK 4 GG ZB4 | Версия |
| Заказ № | 0475460000 | Кожух (клемма), Полиамид 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190065348 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | IK 6 GG ZBE6K | Версия |
| Заказ № | 0526060000 | Кожух (клемма), Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190128647 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | IK 16/ZB16 BL | Версия |
| Заказ № | 0502980000 | Кожух (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190159696 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | IK 16/ZB16 GG | Версия |
| Заказ № | 0502960000 | Кожух (клемма), Полиамид 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190113438 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | IK 35/ZB35 BL | Версия |
| Заказ № | 0502780000 | Кожух (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190141455 | |
| Кол. | 50 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609830000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609820000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN | Версия |
| Заказ № | 0514400000 | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 | |
| Кол. | 20 M | |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | AP KSKM | Версия |
| Заказ № | 9509630000 | SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4008190456771 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемишки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемишку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемишек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | VH 20/5/3.4 | Версия | |
| Заказ № | 0446100000 | Dummy fuse | |
| GTIN (EAN) | 4008190519742 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | VH 25.4/6.3/4.3 | Версия | |
| Заказ № | 0446200000 | Dummy fuse | |
| GTIN (EAN) | 4008190519759 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/8 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1856740000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 800 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/8 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1856750000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 160 ST | |

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1046350000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 800 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

• Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1046370000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 160 ST | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.


Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/8 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007130000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | | |
| Кол. | 500 ST | | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия | |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия | |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007120000 | DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | | |
| Кол. | 600 ST | | |