

Справочный листок технических данных


H50,0/36 OLIV

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый
Заказ №	0444200000
Тип	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью



H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 2.8 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - оливковый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	10.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	20 mm
Диаметр изоляции (D2)	15 mm	Толщина изоляции (S2)	0.5 mm
L1 в мм	36.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1
Толщина металлической втулки (S1)	0.3 mm	Длина зачистки изоляции	26 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	50 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

