

MEW 1/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Версия | Концевой стопор, серый, TS 32, None, Сталь, Ширина: 10.5 mm, 100 °C |
| Заказ № | 0445600000 |
| Тип | MEW 1/32 |
| GTIN (EAN) | 4008190178093 |
| Кол. | 20 Штука |

Technical data**Сертификаты**

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 29 mm | Глубина (дюймов) | 1.1417 inch |
| Высота | 30 mm | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина | 10.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4134 inch |
| Масса нетто | 17.75 g | | |

Температуры

| | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Вид монтажа | привинченный |
| Блокировка | привертной | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|
| Исполнение | для клемм | Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| Основной материал | Сталь | Цветовой код | серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | None | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

Accessories**Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB**

ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип | ZGB 15 | Версия |
| Заказ № | 1636530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZGB 30 | Версия |
| Заказ № | 1611930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |