

AD ST5/E L=1M



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, прозрачный, ПВХ, Высота: 62 мм, Ширина: 1 мм, Глубина: 7.1 мм, V-2
Заказ №	0447700000
Тип	AD ST5/E L=1M
GTIN (EAN)	4032248147151
Кол.	1 M

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.1 mm	Глубина (дюймов)	0.2795 inch
Высота	62 mm	Высота (в дюймах)	2.4409 inch
Ширина	1 mm	Ширина (в дюймах)	0.0394 inch
Масса нетто	140 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Параметры системы

Исполнение	Кожух
------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		