

## Q 3 SAK10



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 26.8 mm
Заказ №	<a href="#">0457200000</a>
Тип	Q 3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190135379
Кол.	50 Штука

## Q 3 SAK10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	20.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8071 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	26.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.0551 inch
Масса нетто	8.36 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный      Указание по установке      Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 3      Указание по установке      Непосредственный монтаж

### Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

### Размеры

Шаг в мм (P) 9.90 mm

### Расчетные данные

Номинальный ток 57 A

### Характеристики материала

Основной материал CuSn      Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		