Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Перемычка (клемма), привинченный, серый, 76 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 113.1 mm
<u>0471000000</u>
QL 10 SAK16
4008190150761
20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	113.1 mm	<u>Бысота (в дюймах)</u> Ширина (в дюймах)	4.4527 inch
Масса нетто	9.75 g	ширина (в долімах)	4.4027 IIIOII
Температуры			
7,6			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	лючения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	t%	
Дополнительные техничес	ские данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет		
Общие сведения			
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для пластины перемыч	чки	
Размеры			
Шаг в мм (Р)	6.00 mm		
Расчетные данные			,
Номинальный ток	76 A		
— Характеристики материа <i>л</i>	ıa		
Основной материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
 Классификации	,		•
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20.5/10 EK4	Версия
Заказ №	0303000000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190163686	
Кол.	100 ST	
Тип	SS M3 D 128-A 3	Версия
Тип Заказ №	SS M3 D 128-A 3 0164400000	Версия Предохранительная шайба, Медь