

**IK 4 GG ZB4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Кожух (клемма), Полиамид 66
Заказ №	<a href="#">0475460000</a>
Тип	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
Кол.	50 Штука

**IK 4 GG ZB4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	14.5 mm	Глубина (дюймов)	0.5709 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.96 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Шина

**Общие сведения**

Указание по установке Шина Температурный диапазон, макс.. 100 °C

**Параметры системы**

Исполнение для шины 10 x 3 мм

**Размеры**

Смещение TS 35 39 mm

**Характеристики материала**

Основной материал	Полиамид 66	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		