



### Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, серебряный, Высота: 19 mm, Ширина: 6 mm, Глубина: 14.5 mm, V-2
Заказ №	<a href="#">0475480000</a>
Тип	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Кол.	50 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	14.5 mm	Глубина (дюймов)	0.5709 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	1.04 g		

### Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
---	--------	--	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt%
---	---

### Общие сведения

Укомплектованная монтажная рейка	Шина
----------------------------------	------

### Параметры системы

Укомплектованная монтажная рейка	Шина
----------------------------------	------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

### Характеристики материала

Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
--------------	------------	-----------------------------	-----

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		