

**IK 4 BL ZB4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Крышка клеммы, серебряный, Высота: 19 mm, Ширина: 6 mm, Глубина: 14.5 mm, V-2
Заказ №	<a href="#">0475480000</a>
Тип	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	14.5 mm	Глубина (дюймов)	0.5709 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	1.04 g		

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие сведения**

Укомплектованная монтажная рейка Шина

**Параметры системы**

Укомплектованная монтажная рейка Шина

**Расчетные данные**

Расчетное сечение 4 mm<sup>2</sup>

**Характеристики материала**

Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
--------------	------------	-----------------------------	-----

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		