

IS 4 DIN 6911



Отвертка для винтов с шестигранной головкой, с T-образной ручкой из высококачественной пластмассы

- Поверхность никелирована
- Из закаленной хромованадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Подходит для винтов согласно DIN 6912

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Штифтовой ключ
Заказ №	0485100000
Тип	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Кол.	1 Штука

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	23.76 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула	Отвертка с поперечной рукояткой и цапфой для винтов с шестигранной головкой, размер 4	Исполнение	T-образная рукоятка
-------------------	---	------------	---------------------

Инструменты для затяжки

Форма	Штифт	Размер	4
Длина лезвия	60 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		