


ADP 2/HP2 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное Abbildung ähnlich

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm |
| Заказ № | 0485300000 |
| Тип | ADP 2/HP2 1M |
| GTIN (EAN) | 4008 19005 1716 |
| Кол. | 36 M |

ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 61.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.4213 inch |
| Высота | 30 mm | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина | 1000 mm | Ширина (в дюймах) | 39.37 inch |
| Масса нетто | 221 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -50 °C...55 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|
| с фиксатором | Да | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------|----|-----------------------|-------------------------|

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|--------|
| Исполнение | Крышка |
|------------|--------|


Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------|------------|
| Основной материал | ПВХ | Цветовой код | прозрачный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

Drawings



ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Защита от контакта**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HP 2 ADP2 | Версия |
| Заказ № | 0485660000 | Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4008190181697 | 59.5 mm, Ширина: 3 mm, V-2, PA 66 |
| Кол. | 20 ST | |