


Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0, KtG, привинченный
Заказ №	0494920000
Тип	SH 2
GTIN (EAN)	4008 190007584
Кол.	10 Штука

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	40 mm	Ширина (в дюймах)	1.5748 inch
Масса нетто	22.1 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Поверхность	все прочие	Основной материал	KrG
-------------	------------	-------------------	-----

Классификации

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		