

VP 29-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 29, 8 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	0501160000
Тип	VP 29-K54
GTIN (EAN)	4008190174361
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	3.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1378 inch
Длина	11.5 mm	Длина (в дюймах)	0.4528 inch
Диаметр	37 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	7 mm	Масса нетто	5.12 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр головки	44.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Диаметр уплотнительного кольца	37.00 mm
Резьба (наружная)	PG 29	Длина резьбы	8 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP 29-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

