

## IK 35/ZB35 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Кожух (клемма)
Заказ №	<a href="#">0502780000</a>
Тип	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008 190 14 1455
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	8.6 mm	Глубина (дюймов)	0.3386 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Масса нетто	1.34 g		

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Характеристики материала**

Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
--------------	------------	-----------------------------	-----

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Количество соединений	1
-----------------------	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		