

IK 16/ZB16 GG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Кожух (клемма), Полиамид 66
Заказ №	0502960000
Тип	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
Кол.	50 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3543 inch
Масса нетто	1.18 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C
--------------------------------	--------

Параметры системы

Исполнение	для шины 10 x 3 мм
------------	--------------------

Размеры

Смещение TS 35	39 mm
----------------	-------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений	1
-----------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		