

**MB M3/M5 CRM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Скользящая гайка, М 5
Заказ №	<a href="#">0503500000</a>
Тип	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008 190182083
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-12-31T00:00:00+01:00

**MB M3/M5 CRM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	14 mm	Глубина (дюймов)	0.5512 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	12 mm	Ширина (в дюймах)	0.4724 inch
Масса нетто	3.55 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	---------------	-----------------------------------	----------------

**Общие сведения**

Поверхность	необработанный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
-------------	----------------	----------------------------------	-------

**Параметры системы**

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
------------	--------------------	----------------------------------	-------

**Размеры**

Резьба (внутренняя)	M 5	Шаг в мм (P)	12.00 mm
---------------------	-----	--------------	----------

**Характеристики материала**

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	необработанный
Цветовой код	кремовый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

**MB M3/M5 CRM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

