Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 15 mm, Глубина: 5.5 mm
Заказ №	<u>0514200000</u>
Тип	TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190172428
Кол.	10 M

Справочный листок технических данных

Соответствовать

TS 15X5 2M/ST/ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	155.5 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °С...40 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Нормы	DIN EN 60715		
Поверхность	с гальваническим цинковым пок	рытием и пассивированный	
Толщина	1.00 mm		
Основной материал	Сталь		
Длина клеммной рейки	мин.	0 mm	
	номин.	2000 mm	
	макс.	2000 mm	
Кратковременный выдерживаемый	1.2 kA		
ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2			
Монтажная рейка с отверстиями	Нет		
Ширина прорезей			
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	10.00 mm ²		
Расстояние между отверстиями,	0 mm		
межцентровое			
Зазор между прорезями			
Длина прорезей			

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

TS 15X5 2M/ST/ZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор









Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип EW 15

Заказ № 0382860000 GTIN (EAN)

4008190187804

50 ST Кол

Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Полиамид 66, Ширина: 10

mm, 100 °C

Версия

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип SO SH1

0401460000 Заказ №

GTIN (EAN) 4008190188092 Держатель шины, серый, 100 °С, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид

20 ST

66, привинченный

Концевой стопор



Кол







Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип EW 15/2

1071900000 GTIN (EAN) 4008190462949

Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 15, HB, Пластмасса

50 ST Кол.

Ширина: 8 mm, 100 °C

Дата создания 17.11.2025 03:43:52 МЕХ

4 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS 15X5 2M/ST/ZN

Аксессуары

Тип	ZEW 15	Версия
Заказ №	7920340000	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Пластмасса, Ширина: 5
GTIN (EAN)	4032248238910	mm, 120 °C
Кол.	20 ST	

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

. о Данизі о Дуні ошима	-
BFSC M4X6 MS	Версия
<u>0136300000</u>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Латунь, Глубина: 7 mm,
4008190177713	Ширина: 7 mm, Высота: 6 mm
50 ST	
BFSC M4X6	Версия
<u>0149700000</u>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
<u>0149700000</u> 4008190016098	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 6 mm
	BFSC M4X6 MS 0136300000 4008190177713 50 ST BFSC M4X6

Статус каталога / Изображения