

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 1000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm |
| Заказ № | 0514510000 |
| Тип | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190116620 |
| Кол. | 20 M |

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.2953 inch |
| Высота | 35 mm | Высота (в дюймах) | 1.378 inch |
| Ширина | 1000 mm | Ширина (в дюймах) | 39.37 inch |
| Масса нетто | 260.74 g | | |

Температуры

| | |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Монтажная рейка



| | | |
|--|---|---------|
| Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 5.2 mm | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | |
| Нормы | DIN EN 60715 | |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | |
| Толщина | 1.00 mm | |
| Основной материал | Сталь | |
| Длина клеммной рейки | мин. | 0 mm |
| | номин. | 1000 mm |
| | макс. | 1000 mm |
| Просверленное отверстие, шлицевой | Да | |
| Длина шлица | 25.00 mm | |
| Расстояние между шлицами | 11.00 mm | |
| Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 | 1.92 kA | |
| Ширина шлица | 5.20 mm | |
| Монтажная рейка с отверстиями | Да | |
| Ширина прорезей | | |
| Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu | 16.00 mm ² | |
| Диаметр отверстия | 5.20 mm | |
| Расстояние между отверстиями, межцентровое | 36 mm | |
| Зазор между прорезями | | |
| Длина прорезей | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Изображения

Изображение изделия



Изображение аналогичное

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WEW 35/1 | Версия |
| Заказ № | 1059000000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | Ширина: 12 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | WEW 35/2 | Версия |
| Заказ № | 1061200000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | Ширина: 8 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ZEW 35 | Версия |
| Заказ № | 9540000000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | Ширина: 6 mm, 100 °C |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZEW 35/2 | Версия |
| Заказ № | 8630740000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | Ширина: 8 mm, 100 °C |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | EW 35 | Версия |
| Заказ № | 0383560000 | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 8.5 mm, 100 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | EW 35 GR 7032 | Версия |
| Заказ № | 0383530000 | Концевой стопор, серый, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 9 |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | mm, 120 °C |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | EW 35/SCHA/M3 | Версия |
| Заказ № | 0258660000 | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | 16.5 mm, 100 °C |
| Кол. | 20 ST | |

Опора монтажной рейки



TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TST 2/M5 | Версия |
| Заказ № | 1286600000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TST 2/M6 | Версия |
| Заказ № | 0101700000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6, |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TSTW 5/M5 | Версия |
| Заказ № | 0178100000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TSTW 5/M5 ZN | Версия |
| Заказ № | 1779100000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TSTW 6/M6 | Версия |
| Заказ № | 0164000000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6, |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | TSTW D 4.3 | Версия |
| Заказ № | 1610110000 | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, without, |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | Ширина: 18 mm |
| Кол. | 10 ST | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FKSC M4X6 D8/SW2 | Версия |
| Заказ № | 1567480000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | Количество полюсов: 1 |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Версия |
| Заказ № | 0295900000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | Количество полюсов: 1 |
| Кол. | 50 ST | |

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого.


Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Версия |
| Заказ № | 0642600000 | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал: |
| GTIN (EAN) | 4008 190058258 | Сталь |
| Кол. | 50 ST | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FKSC M6X12 D9/SW3 | Версия |
| Заказ № | 0353500000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008 190 139285 | Количество полюсов: 1 |
| Кол. | 50 ST | |

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


Опора монтажной рейки



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SH 2 | Версия | |
| Заказ № | 0494920000 | Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0, KtG, привинченный | |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Тип | MOFU 35/LO/1 | Версия | |
| Заказ № | 0646260000 | Монтажное основание (клемма) | |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | | |
| Кол. | 20 ST | | |

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | FM 4/TS35 | Версия | |
| Заказ № | 0687900000 | Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 4, Ширина: 14 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | | |
| Кол. | 40 ST | | |

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WSH 1 | Версия |
| Заказ № | 1068700000 | Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | WSH 3/H/N | Версия |
| Заказ № | 1715970000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | WSH 5 | Версия |
| Заказ № | 1080100000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | WSH 6 | Версия |
| Заказ № | 1080200000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Кол. | 10 ST | |

Концевые крышки




Колпачковые заглушки для клеммных реек обеспечивают защиту от острых кромок и визуально закрывают торец клеммной рейки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TS END CAP 35X7.5 | Версия |
| Заказ № | 1283470000 | Крышка клеммы, Темно-бежевый, Полипропилен, Высота: 37.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118078701 | мм, Ширина: 7 мм, Глубина: 9 мм, НВ |
| Кол. | 100 ST | |

Railsnapper



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FMC 5.2/1.0 BR | Версия |
| Заказ № | 2968380000 | Фиксирующая шпилька (аксессуары), Сталь, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4099986780897 | |
| Кол. | 50 ST | |

Справочный листок технических данных



TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | FMC 5.2/1.0 SC | Версия | |
| Заказ № | 2920530000 | Фиксирующая шпилька (аксессуары), Сталь, серебряный | |
| GTIN (EAN) | 4099986586499 | | |
| Кол. | 50 ST | | |