

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Идентификационные маркировочные элементы CLI M надеваются на планки-держатели CLI MH и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения.

Преимущества:

- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, черный
Заказ №	0524400000
Тип	CLI MH 70 HSTR
GTIN (EAN)	4008 190075057
Кол.	100 Штука

CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	11.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.4449 inch
Масса нетто	0.81 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-30...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²
Наружный диаметр провода, макс.	317 mm	Наружный диаметр провода, мин.	10 mm
Наружный диаметр провода	10 - 317 mm	Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	без содержания галогенов	
Ширина	11.3 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	
Цветовой код	черный	
Основной материал	Полиамид 66	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Accessories	
Температурный диапазон вставки	-30...100 °C	

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI MH 70 HSTR

Изображения

Пример использования

