Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Кожух (клемма), Сталь		
Заказ №	0526060000		
Тип	IK 6 GG ZBE6K		
GTIN (EAN)	4008190128647		
Кол.	50 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации	IECEx				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
			0.0055: 1		
Глубина	23 mm 22.5 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch		
Высота		Высота (в дюймах)	0.8858 inch		
Ширина Манана и помера	7.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.3071 inch		
Масса нетто	1.74 g				
Температуры					
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C				
Экологическое соответств	ие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Номинальные характерист	гики ієсех/АТЕХ				
Сертификат № (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	6 mm²		
Дополнительные техничес	кие данные				
Указание по установке	Шина				
Общие сведения					
Указание по установке	Шина				
 Параметры системы			<u> </u>		
Исполнение	для шины 10 х 3 мм				
—————————————————————————————————————	a				
Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	PA		
Цветовой код	серебряный				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

Статус каталога / Изображения