

## IK 6 GG ZBE6K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Кожух (клемма), Сталь
Заказ №	<a href="#">0526060000</a>
Тип	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации

**IECEX**

ROHS

Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	7.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.3071 inch
Масса нетто	1.74 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номинальные характеристики IECEX/ATEX**

Сертификат № (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	6 mm <sup>2</sup>
----------------------	------------------	---	-------------------

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Шина

**Общие сведения**

Указание по установке Шина

**Параметры системы**

Исполнение для шины 10 x 3 мм

**Характеристики материала**

Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	серебряный		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		