

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Кожух (клемма), Сталь
Заказ №	0526060000
Тип	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

IECEX

ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	7.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.3071 inch
Масса нетто	1.74 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IECEX/ATEX

Сертификат № (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	6 mm ²
----------------------	------------------	---	-------------------

Дополнительные технические данные

Указание по установке Шина

Общие сведения

Указание по установке Шина

Параметры системы

Исполнение для шины 10 x 3 мм

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Изоляционный материал	PA
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		