## Справочный листок технических дан-

#### ISPF QB75 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

#### Основные данные для заказа

Версия	Изолирующий профиль, Пластмасса, черный	
Заказ №	0526700000	
Тип	ISPF QB75 SW	
GTIN (EAN)	4008190093723	
Кол.	10 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	5.7 mm	Глубина (дюймов)	0.2244 inch		
Высота	465 mm	Высота (в дюймах)	18.3071 inch		
Ширина	2.5 mm		0.0984 inch		
— прина Масса нетто	5.83 g		0.000		
Температуры					
Taranan maa ayna myaraya X	F °C 40 °C				
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C				
Экологическое соответств	ие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
	сие ланные				
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	сть Нет	Вид монтажа	втычной		
Общие сведения					
Указание по установке	Непосредственный монтаж				
Параметры системы					
Исполнение	Профиль крышки				
Характеристики материала	1				
Основной материал	Пластмасса	Цветовой код	черный		
Классификации					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

Статус каталога / Изображения