


H10,0/22 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет слоновой кости
Заказ №	0534200000
Тип	H10,0/22 EB
GTIN (EAN)	4008 190033460
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.5 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет слоновой кости	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	4.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	7.6 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	22.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	15 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

