

ISPF QB58 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Изолирующий профиль, ПВХ, синий
Заказ №	0546080000
Тип	ISPF QB58 BL
GTIN (EAN)	4008 190927035
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	5.7 mm	Глубина (дюймов)	0.2244 inch
Высота	465 mm	Высота (в дюймах)	18.3071 inch
Ширина	2.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0984 inch
Масса нетто	5.88 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	втычной

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	Профиль крышки
------------	----------------

Характеристики материала

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		