

**MB M5/M3 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Скользкая гайка, М 5
Заказ №	<a href="#">0553400000</a>
Тип	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
Кол.	20 Штука

## MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	14 mm	Глубина (дюймов)	0.5512 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	12 mm	Ширина (в дюймах)	0.4724 inch
Масса нетто	3.5 g		

## Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	---------------	-----------------------------------	----------------

## Общие сведения

Поверхность	необработанный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
-------------	----------------	----------------------------------	-------

## Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32
------------	--------------------	----------------------------------	-------

## Размеры

Резьба (внутренняя)	M 5	Шаг в мм (P)	12.00 mm
---------------------	-----	--------------	----------

## Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	необработанный
Цветовой код	черный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

## Классификации

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

