


SH 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, серебряный, 100 °C, Ширина: 65 mm, V-2, Полиамид 66
Заказ №	0556660000
Тип	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Кол.	10 Штука

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	65 mm	Глубина (дюймов)	2.5591 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	65 mm	Ширина (в дюймах)	2.5591 inch
Масса нетто	26.4 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Количество полюсов	3	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Поверхность	все прочие		

Параметры системы

Исполнение	15 x 6 мм, подключение шины
------------	-----------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	все прочие
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		