

**CLI R 02-3 GE/SW Å**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

**Основные данные для заказа**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Версия          | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Заказ №         | <a href="#">0560001698</a>                  |
| Тип             | CLI R 02-3 GE/SW Å                          |
| GTIN (EAN)      | 4032248456376                               |
| Кол.            | 10 Штука                                    |
| Статус поставки | Снято с производства                        |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 4 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1575 inch |
| Высота      | 3 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Ширина      | 3.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1339 inch |
| Масса нетто | 1.23 g |                   |             |

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

|  |                           |   |                     |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Галогены   | Да                        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.2 mm <sup>2</sup>       | Наружный диаметр провода, макс.                   | 3 mm                |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 1.3 mm                    | Наружный диаметр провода                          | 1.3 - 3 mm          |
| Сечение соединительного провода                  | 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> |   |                     |

**Общие данные**

|   |   |                                |                                 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4   | Ориентация печатных символов   | горизонтально                   |
| Вид печати                                    | Стандартный   | Метод выполнения печати        | горячая штамповка               |
| Исполнение                                    | MultiPack   | Ширина                         | 3.4 mm                          |
| Класс пожаростойкости UL 94                   | V-0   | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C                           |
| Температурный диапазон, мин.                  | -30 °C  | Цветовой код                   | желтый                          |
| Галогены                                      | Да  | Основной материал              | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Цвет печати                                   | черный  | Напечатанные символы           | Буквы, прописные                |
| Рекомендованные отрасли промышленности        | Технологические линии, Производствоное оборудование | Количество на оправке          | 25                              |
| Температурный диапазон вставки                | -30...80 °C   | Выходные данные                | Å                               |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |