Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (Р): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 40.2 mm
<u>0565000000</u>
QL 3 SAK35N
4008190076597
50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

DOLLO			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
_		, _ ,	
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	40.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.5827 inch
Масса нетто	2.66 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соотратствуют баз иск	Z RIOLIA LIMB	
REACH SVHC	Соответствует без исключения Heт SVHC выше 0,1 wt%		
	кие данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный
	TIPTION TOTTION		монтаж
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет		
Общие сведения	,		,
Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для пластины перемы	чки	
Размеры			
(5)	0.00		
Шаг в мм (Р)	8.00 mm		
Расчетные данные			
Номинальный ток	99 A		
Характеристики материал	a		
Основной материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
Классификации			
ETIMA O O	F0000100	ETIM 7.0	E0000122
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
			77 17 17 70
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	0136400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 ST	
Тип	BFSC M4X30	Версия
Тип Заказ №	BFSC M4X30 0267100000	Версия Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,