

Справочный листок технических данных


SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина: 6 mm, Медь
Заказ №	0571300000
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Кол.	1 M

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	320 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	луженый
-----------------------	-------------------------	-------------	---------

Расчетные данные

Номинальный ток	140 A
-----------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	Медь	Поверхность	луженый
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		



SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединения шины



Компания Weidmüller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 4/6	Версия
Заказ №	0556700000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4/6K BL	Версия
Заказ №	0565480000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4/6K GE/GN	Версия
Заказ №	0565460000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16/6	Версия
Заказ №	0556800000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16/6K GE/GN	Версия
Заказ №	0569660000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Кол.	50 ST	