
Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота: 70 mm, Ширина: 7 mm, V-2	
Заказ №	<u>0634300000</u>	
Тип	HP EK132/2 AD250	
GTIN (EAN)	4008190022426	
Кол.	20 Штука	
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
Доступно до	оступно до 2026-06-30Т00:00:00+02:00	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	49.5 mm	Глубина (дюймов)	1.9488 inch		
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch		
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch		
Масса нетто	7.6 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 ℃55 ℃	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	100 °C		
использовании, мин.		использовании, макс.	100 0		
Экологическое соответст	вие изделия		,		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техничес	ские данные				
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный		
· · ·		,	монтаж		
Общие сведения					
Указание по установке	Непосредственный монтаж				
	монтаж				
Параметры системы					
Исполнение	Монтажная пластина				
Характеристики материал	па				
Цветовой код	бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
—————————————————————————————————————					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33		
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33 27-25-03-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-33		