

**FM 6/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Klirron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 6, Ширина: 14 mm
Заказ №	<a href="#">0636900000</a>
Тип	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008 1901 74019
Кол.	40 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	50.2 mm	Высота (в дюймах)	1.9764 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Масса нетто	4.62 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления защелкиваемый Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

### Общие сведения

Поверхность никелированный Укомплектованная монтажная рейка TS 35

### Параметры системы

Исполнение для монтажных реек Укомплектованная монтажная рейка TS 35

### Размеры

Резьба (внутренняя) M 6 Шаг в мм (P) 14.00 mm

### Характеристики материала

Основной материал Сталь, без покрытия Поверхность никелированный  
Цветовой код серебряный

### Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Изображения

