

FM 6/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 6, Ширина: 14 mm
Заказ №	0636900000
Тип	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008 1901 74019
Кол.	40 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	50.2 mm	Высота (в дюймах)	1.9764 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Масса нетто	4.62 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	---------------	-----------------------------------	-------------------

Общие сведения

Поверхность	никелированный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-------------	----------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
------------	--------------------	----------------------------------	-------

Размеры

Резьба (внутренняя)	M 6	Шаг в мм (P)	14.00 mm
---------------------	-----	--------------	----------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь, без покрытия	Поверхность	никелированный
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Drawings

