

CLI O 30-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI O устанавливаются на подсоединенные провода, что делает их подходящими для обновления существующих систем. Три различных размера без проблем могут использоваться для маркировки проводов сечением от 0,4 до 4,0 мм². Форма и конструкция гарантируют надежное и долговременное прикрепление индивидуально комбинируемых маркировочных элементов. Преимущества:

- Открытые маркировочные элементы для подсоединенных проводов.
- Вариант исполнения с защитой от проворачивания для обеспечения надежной комбинированной маркировки.
- Идеальный выбор для любой добавочной маркировки.
- Для установки требуется чрезвычайно мало места.
- Быстрое крепление с замком для экономии времени.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, желтый
Заказ №	0648201639
Тип	CLI O 30-3 GE/SW B MP
GTIN (EAN)	4008190007713
Кол.	200 Штука

CLI O 30-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.06 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	3 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	4 mm	Наружный диаметр провода	4 - 5 mm
Сечение соединительного провода	3 - 4 mm ²		

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	Ориентация печатных символов	горизонтально
Вид печати	Стандартный	Метод выполнения печати	горячая штамповка
Исполнение	MultiPack	Ширина	6 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый
Галогены	Да	Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Цвет печати	черный	Напечатанные символы	Буквы, прописные
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование	Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
Выходные данные	B		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI O 30-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичное