

CLI RS 5 MDCLI C 1



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
Заказ №	0648300000
Тип	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008 1900 10546
Кол.	1 Штука

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Длина	100 mm	Длина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	9.68 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	5.5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 5.5 mm
Сечение соединительного провода	1.5 - 4.5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Стандартный	Исполнение	MultiPack
Ширина	5 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цветовой код	серебряный	Галогены	Да
Длина	100 mm	Основной материал	Сталь
Напечатанные символы	Цифры	Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

