

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, M 4, Ширина: 14 mm
Заказ №	0687900000
Тип	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008 190086459
Кол.	40 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	50.2 mm	Высота (в дюймах)	1.9764 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Масса нетто	4.59 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления защелкиваемый Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Поверхность никелированный Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение для монтажных реек Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Размеры

Резьба (внутренняя) M 4 Шаг в мм (P) 14.00 mm

Характеристики материала

Основной материал Сталь, без покрытия Поверхность никелированный
Цветовой код серебряный

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Изображения

