


EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**069306 EWK 1**

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Концевой стопор, черный, TS 32, V-0, PPS, Ширина: 7.5 mm, 160 °C |
| Заказ № | 0693060000 |
| Тип | EWK 1 PPS/SW |
| GTIN (EAN) | 4008190071806 |
| Кол. | 50 Штука |

EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 31 mm | Глубина (дюймов) | 1.2205 inch |
| Высота | 27 mm | Высота (в дюймах) | 1.063 inch |
| Ширина | 7.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2953 inch |
| Масса нетто | 7.3 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 160 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Вид монтажа | привинченный |
| Блокировка | привертной | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|
| Исполнение | для клемм | Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|

Размеры

| | |
|----------------|---------|
| Смещение TS 32 | 13.5 mm |
|----------------|---------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|
| Основной материал | PPS | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|-----------------------|------|----------------------|--------|
| Момент затяжки, макс. | 1 Nm | Момент затяжки, мин. | 0.5 Nm |
|-----------------------|------|----------------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

EWK 1 PPS/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB**

ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZGB 15 | Версия |
| Заказ № | 1636530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZGB 30 | Версия |
| Заказ № | 1611930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |