Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), Темно- бежевый, Высота: 25.85 mm, Ширина: 7.5 mm, V-0
Заказ №	<u>0697560000</u>
Тип	BB 4/AKZ2.5
GTIN (EAN)	4008190165383
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
	COOLDOIGIBOBAID				
Размеры и массы			,		
Высота	25.85 mm	Высота (в дюймах)	1.0177 inch		
Ширина	7.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.2953 inch		
Масса нетто	2.36 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответст	зие изделия				
Состояние соответствия RoHS	C				
	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0.1 wt%				
REACH SVHC Дополнительные техничес		1970			
Дополнительные техничес	ски е данные Да				
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал	ски е данные Да		V-0		
Дополнительные техничес с фиксатором	ские данные Да	класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код	ские данные Да		V-0		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код	ские данные Да		V-0 EC000886		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код Классификации	ские данные Да на Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94			
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код Классификации ETIM 6.0	Да Темно-бежевый ЕСО00886 ЕСО00886	Класс пожаростойкости UL 94 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Да Темно-бежевый ЕС000886 ЕС000886	Класс пожаростойкости UL 94 ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	EC000886 EC000886		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	Да Темно-бежевый ЕСООО886 ЕСООО886 ЕСООО886 27-14-11-33 27-14-11-92	Класс пожаростойкости UL 94 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Цветовой код Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	Да Темно-бежевый ЕСО00886 ЕС000886 ЕС000886 27-14-11-33	Класс пожаростойкости UL 94 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92		