

**KSWF M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), Уплотнительное кольцо, М 20, Вулканизированная фибра
Заказ №	<a href="#">0899750000</a>
Тип	KSWF M20
GTIN (EAN)	4032248850174
Кол.	25 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">KSWN M20</a>

**KSWF M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	1.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	0.6 g		

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...95 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Нет	Количество жил	1
Температурный диапазон, макс..	95 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Вулканизированная фибра	Диаметр уплотнительного кольца	29.40 mm
Резьба (наружная)	M 20	Резьба (внутренняя)	M 20

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**KSWF M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

