

**KSWF M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), Уплотнительное кольцо, М 25, Вулканизированная фибра
Заказ №	<a href="#">0899770000</a>
Тип	KSWF M25
GTIN (EAN)	4032248850167
Кол.	25 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">KSWN M25</a>

**KSWF M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	1.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	1.1 g		

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...95 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Нет	Количество жил	1
Температурный диапазон, макс..	95 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Кабельный ввод	M 25
Основной материал	Вулканизированная фибра	Диаметр уплотнительного кольца	38.10 mm
Резьба (наружная)	M 25	Резьба (внутренняя)	M 25

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**KSWF M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

