

**KSWN M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая),<br>Уплотнительное кольцо, M 50, Нейлон 6 |
| Заказ №    | <a href="#">0900660000</a>  |
| Тип        | KSWN M50  |
| GTIN (EAN) | 4032248850105   |
| Кол.       | 25 Штука  |

**KSWN M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 2 mm   | Высота (в дюймах) | 0.0787 inch |
| Масса нетто | 2.12 g |                   |             |

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C... 135 °C

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Общие данные**

|                                |          |                                |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Силикон                        | Нет      | Количество жил                 | 1        |
| Температурный диапазон, макс.. | 135 °C   | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C   |
| Шаг резьбы                     | 1.5 mm   | Кабельный ввод                 | M 50     |
| Основной материал              | Нейлон 6 | Диаметр уплотнительного кольца | 65.00 mm |
| Резьба (наружная)              | M 50     | Резьба (внутренняя)            | M 50     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

**KSWN M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

