

SKMU M20 MS SC

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Версия                 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 20, 4 mm, Латунь |
| Заказ №                | <a href="#">0930640002</a>                                    |
| Тип                    | SKMU M20 MS SC                                                |
| GTIN (EAN)             | 4032248849826                                                 |
| Кол.                   | 50 Штука                                                      |
| Статус поставки        | Снято с производства                                          |
| Доступно до            | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                     |
| Альтернативный продукт | <a href="#">SKMU M20 MS</a>                                   |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 3 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Масса нетто | 5.64 g |                   |             |

### Температуры

|                     |
|---------------------|
| Рабочая температура |
|---------------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

### Общие данные

|                   |        |                     |         |
|-------------------|--------|---------------------|---------|
| Шаг резьбы        | 1.5 mm | Галогены            | Нет     |
| Размер под ключ 1 | 24 mm  | Толщина             | 4.00 mm |
| Кабельный ввод    | M 20   | Основной материал   | Латунь  |
| Резьба (наружная) | M 20   | Резьба (внутренняя) | M 20    |
| Длина резьбы      | 4 mm   |                     |         |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**SKMU M20 MS SC**

**Изображения**

