# Справочный листок технических дан-

### **SKMU M32 MS SC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

| VANILINAC /                                 |  |  |
|---|--|--|
| VALLAC /                                    |  |  |
| KMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М |  |  |
| 2, 4 mm, Латунь                             |  |  |
| 930640004                                   |  |  |
| KMU M32 MS SC                               |  |  |
| 032248976089                                |  |  |
| О Штука                                     |  |  |
| та артикул в перспективе будет недоступен.  |  |  |
| 024-08-31T00:00:00+02:00                    |  |  |
| Альтернативный продукт <u>SKMU M32 MS</u>   |  |  |
|   |  |  |

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| <b>^</b> - |     | ۔ ملہ ۔ |     |    |
|------------|-----|---------|-----|----|
| Lе         | ита | 1 W I   | 1ка | ты |

| ROHS            | Соответствовать |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Размеры и массы |                 |                   |             |
|                 |                 |                   |             |
| Высота          | 4 mm            | Высота (в дюймах) | 0.1575 inch |
| Масса потто     | 10.05 a         |                   |             |

#### Температуры

Рабочая температура

#### Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением          |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Исключение из RoHS (если    | 6c                                   |
| применимо/известно)         |                                      |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

#### Общие данные

| Шаг резьбы        | 1.5 mm | Галогены            | Нет     |
|-------------------|--------|---------------------|---------|
| Размер под ключ 1 | 40 mm  | Толщина             | 4.00 mm |
| Кабельный ввод    | M 32   | Основной материал   | Латунь  |
| Резьба (наружная) | M 32   | Резьба (внутренняя) | M 32    |
| Ллина резьбы      | 4 mm   |                     |         |

#### Классификации

| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

### **SKMU M32 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

| Изображения | www.woldindolor.com |
|-------------|---------------------|
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |
|             |                     |